

**Artikelnummer:** 129967

**Kurzbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg, 3000 x 1500 mm



**Langbeschreibung:** Zwaarlast-aanhangwagen, opleggerbesturing met 1 as, volrubberen banden, draagvermogen 3000 kg, 3000 x 1500 mm: Basisframe van T-profiel (80/80/8 mm), impuls gelast. Alle 4 de hoeken met buishulzen voor het plaatsen van scepters, druppelzijden, etc. Stevige antislip en weerbestendige zeefdrukplaat met weerbestendige, 25 mm dikke OSB-plaat. Snelwisselsysteem voor de trekstang met valbeveiliging. Aanhangwagenkoppeling met pen (a<sup>~</sup> 30 mm). Schilderij in zuiver oranje (RAL 2004). 1-assige draaischijfbesturing: draaischijfbesturing met kogelomloopspindel, wendbaar, onderhoudsarm.[ul]<li> Risicobeoordeling volgens DIN EN ISO 14121-1. </li><li> CE-conformiteitsverklaring volgens richtlijn 2006/42/EG </li><li> gebruiksaanwijzing </li><li> onderhoudsschema </li><li> onderdelenlijst </li><li> Max. Rijsnelheid: 6 km/u</li><li> Laadgebied: B 3000 x D 1500 mm. </li><li> Laadhoogte: 530 mm </li><li> Banden: 400 x 75 mm </li><li> Eigen gewicht: 390 kg </li><li> Draagvermogen: 3000 kg</li>[ul]

