

Artikelnummer: 156756

Kurzbeschreibung: Werkbank serie 8000, verrijdbaar, neerlaatbaar, Legbord, B 2000 x D 700 x H 880 mm

Langbeschreibung: Werkbank serie 8000, verrijdbaar, neerlaatbaar, onderblad, breedte 750 tot 2000 mm: Bij deze versie is de Werkbank Serie 8000 verrijdbaar en verlaagbaar. Bovendien heeft de Werkbank Serie 8000 een plaatstalen legplank en is ze verkrijgbaar met de breedte van 750 tot 2000 mm In deze uitvoering is de werkbank uit de serie 8000 verrijdbaar en heeft een verlaagbaar onderstel. De Serie 8000 werkbank is voorzien van poten van Profi I stalen buizen en draagt een oppervlaktebelasting van 1250 kg. Wanneer het frame wordt verlengd, is de maximale belasting 450 kg. Het onderstel heeft twee vaste wielen en twee zwenkwielen en een excentrische hendel aan de rechterkant. Hiermee klapt u het frame in en weer uit. Het werkblad van de werkbank Serie 8000 is 40 mm dik en in massief beuken. Het oppervlak is geschuurd en geolied. Bovendien is de werkbank uitgerust met een 620 mm hoge plank van plaatstaal. U kunt de werkbank Serie 8000 bestellen met de breedte 750 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm of 2000 mm. Ze wordt volledig gemonteerd geleverd. Bij de levering is een handgreep inbegrepen, die u indien nodig bevestigt. Meer details: verrijdbaar verlaagbaar onderstel werkblad: massief beukenhout oppervlak geschuurd en geolied lasconstructie (diepte 650 mm) met poten van Profi I stalen buizen (45 x 45 x 2 mm) plaatstalen legplank, schaphoogte 620 mm met handgreep/schuifbeugel (los meegeleverd) onderstel met 2 bok- en 2 zwenkwielen die u met een excentrische hefboom in- en uitklapt excentrische hefboom rechts, in beide posities loodrecht dikte werkblad: 40 mm belastbaarheid oppervlak: max. 1250 kg, max. 450 kg bij uitgeklaapt frame materiaal: beukenhout Materiaal onderstel: stalen buis gepoedercoat levering: volledig gemonteerd kleur: lichtgrijs (RAL 7035)

