

# Cargas recomendadas

$F_{Eff}$  Para cada diámetro de taco ver la profundidad máxima de anclaje

| Denominación | Hormigón C20/25 |                | Bloque macizo |                | Ladrillo macizo MZ 12 |                | Hormigón poroso P2 |                | Hormigón poroso P4 |                | Piedra pómez |                | Ladrillo hueco HLZ 12 |                |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|----------------|-----------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------------|----------------|
|              | $d_0$ [mm]      | $F_{Eff}$ [kN] | $d_0$ [mm]    | $F_{Eff}$ [kN] | $d_0$ [mm]            | $F_{Eff}$ [kN] | $d_0$ [mm]         | $F_{Eff}$ [kN] | $d_0$ [mm]         | $F_{Eff}$ [kN] | $d_0$ [mm]   | $F_{Eff}$ [kN] | $d_0$ [mm]            | $F_{Eff}$ [kN] |
| MSD 6-32     | 9               | 1,4            | 8             | 1,2            | 8                     | 1,2            | –                  | 0,6            | 7                  | 1,2            | 5            | 0,9            | 7                     | 0,9            |
| MSD 8-38     | 12              | 1,8            | 11            | 1,6            | 11                    | 1,6            | –                  | 1,2            | 10                 | 2,1            | 6            | 1,2            | 10                    | 1,5            |
| MSD 8-60     | 12              | 3,2            | 11            | 2,9            | 11                    | 2,9            | 6                  | 2,9            | 10                 | 2,9            | 6            | 1,8            | 10                    | 1,65           |

$F_{Eff}$ : Cargas recomendadas sin factor de seguridad incluido