



Description:

Bacs t. 3/L, bleu en polypropylène incassable et indéformable (PP) pour s'adapter à un grand nombre de domaines d'utilisation avec une grande variété d'accessoires

- bonne résistance chimique aux graisses, aux résines, aux bases, aux huiles et aux acides
- empilables de façon sécurisée
- taille 3/L en 4 couleurs (rouge, jaune, bleu, vert)
- volumes d'espace/de débordement : 4,24 L / 2,30 L
- Charge admissible 15 kg/capacité d'empilement : 164 kg
- convient pour les aliments, résiste aux températures extrêmes (-20° C à +80° C) et ne contient pas de bisphénol A (BPA)
- 4 logements de cloison max. (transversalement)
- Accessoire séparé : Cloisons de séparation
- multiples possibilités d'agrandissement grâce à différents systèmes de suspension : Rails muraux, panneau mural à fentes, rayonnages fixes et mobiles
- disponible sur demande pour de grandes quantités taille 3/L en matériau conducteur noir : Résistance superficielle 10³ à 10⁶ Ohm
- p=profondeur= 318 mm, l=largeur=146 mm, h=hauteur=127 mm
- Cotes intérieures : 286x130x114 mm

Informations:

Article

Numéro d'article	683300
GTIN	4007228704020
Tarif douanier	39231090
Unité d'emballage (VE)	18

Couleur	bleu
Volume en l	4,24
Poids (kg)	0,23
T x B x H (mm)	318 x 146 x 127

Suremballage

Contenu en morceaux	18
T x B x H (mm)	334 x 422 x 681

Poids par récipient (kg)	4,14
pdf.information.eanPu	4007228243574

Palette

Nombre de cartons	18
Nombre de couches	3
L x B x H (m)	1,20 x 0,80 x 2,19

Carton par étage	6
Poids brut de la palette (kg)	94,52