

Artikelnummer: 129762

Kurzbeschreibung: Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1.200 kg

Langbeschreibung: Stirnwandwagen, 1000 x 700 mm, Tragkraft 1.200 kg: Stahlrohr (a'Ëœ 33,7 x 2 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Elastik-Vollgummibereifung und Kugellager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus rutsch- und wetterfester Siebdruckplatte. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL5010). Ladefläche: 1000 x 700 mm
Au ssenma sse: 1120 x 700 mm
Tragkraft: 1.200 kg
Eigengewicht: 39 kg



Schiebegriffhöhe:

Ladeflächenhöhe: 285 mm

Rad a'Ëœ: 200 mm

EAN/GTIN: 4250448500990