

fetra Handwagen

Traglast 200 kg, Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm, Aufbau Gitterrost, Geländer, mit 1 Kiste, Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau, 2 Räder, mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge



fetra
Transportgeräte



Artikelnummer: 118673



fetra Handwagen

Traglast 200 kg

Handwagen

- Traglast 200 kg
- Ladefläche Länge x Breite 700 x 700 mm
- Aufbau Gitterrost, Geländer
- mit 1 Kiste
- Konstruktion aus Stahl (verschweißt) mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5007 Brillantblau
- 2 Räder
- mit Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felge
- Naben mit Rollenlager
- Radanordnung parallel
- Die Anlieferung erfolgt zerlegt
- 10 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät Transportwagen

Euronorm nein

Wagentyp	Handwagen	Wagen Ausstattung	1 Kiste
Traglast	200 kg	Anlieferung	zerlegt
Aufbauten	Gitterrost, Geländer	Rollen Anzahl / Art	2 Räder
Ladeflächenlänge	700 mm	Bereifung	Luft
Ladeflächenbreite	700 mm	Material Felge	Kunststoff
Material Gestell	Stahl	Radlager	Rollenlager
Oberfläche Gestell	pulverbeschichtet	Radanordnung	parallel
Farbe	brillantblau // RAL5007	Garantie	10 Jahre
Material Verarbeitung	verschweißt	Gewicht	10,5 kg
Lenkstange	ja		

Zubehör

158793



Anhängerkupplung für Handwagen