

VARIOfit Bürowagen

Traglast 200 kg, mit 2 Etage(n),
Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600
mm, Gestell mit schlag- und
kratzfester Pulverbeschichtung in
RAL5010 Enzianblau, Räder mit TPE-
Bereifung

Artikelnummer: 203148



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Etagenwagen

Traglast 200 kg

Bürowagen

- Traglast 200 kg
- mit 2 Etage(n)
- Ladefläche Länge x Breite 1000 x 600 mm
- Höhe 935 mm
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Lenkrollen mit EASYSTOP und Fußschutz
- Rad Ø 125 mm
- Räder mit TPE-Bereifung
- Naben mit Kugellager
- 12 Jahre Garantie

Technische Details

Transportgerät	Transportwagen	Bereifung	TPE
Wagentyp	Aktenwagen	Rad-Ø	125 mm
Ladeflächenlänge	1000 mm	Radlager	Kugellager
Ladeflächenbreite	600 mm	Rad Ausstattung	Lenkrollen EASYSTOP // Fußschutz
Höhe	935 mm	elektrisch leitend	nein
Etagen Anzahl	2 Stück	Schiebebügel	2 Stück
Traglast	200 kg	Oberfläche	pulverbeschichtet
Material Verarbeitung	verschweißt	Farbe	enzianblau // RAL5010
Etagenausrichtung	gerade	Garantie	12 Jahre
Rollen Anzahl / Art	2 Lenk- und 2 Bockrollen	Gewicht	35 kg

Dazu passt auch ...

149743		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 120 x 600 x 400 mm, Aus Polypropylen in grau/rot, Wände geschlossen, Boden geschlossen
203396		Roll-Klapprtritt, aus Aluminium in alusilber, Podest Höhe x Tiefe 0,65 x 20 m, 2 x 3 rutschhemmend profilierte Stufen (inkl. Podest), mit 4 Federrollen
215911		Wellpapp-Faltkarton, Aus Karton mit Außendecke aus Kraftpapier in braun, recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 400 x 300 x 270 mm
221143		Schutzhandschuhe, aus Polyamidstrick in schwarz mit Polyurethan-Beschichtung, Handrücken aus Polyamid, atmungsaktiv und nahtlos, Größe 9
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
505133		Klebeband, aus Vinyl in grün/weiß, Band Länge x Breite 33 m x 50 mm
520197		Werkzeugkasten, Höhe x Breite x Tiefe 200 x 530 x 200 mm, 6 Fächer, Aus Stahl in hammerschlagblau
551468		Umzugskarton, Aus Wellpappe mit Außendecke aus Kraftliner-Qualität in braun, zu 100 % recycelbar, 2-wellig, Länge x Breite x Höhe innen 585 x 380 x 325 mm, Für Packstücke bis 40 kg