

Krause Sprossenstehleiter

Aufstieg beidseitig, 2 x 8 profilierte Sprossen, Holmlänge 2,35 m, zweiteilig, aus Aluminium

Artikelnummer: 203552



Krause Sprossenstehleiter

Standard-Ausführung

Sprossenstehleiter


- Aufstieg beidseitig
- 2 x 8 profilierte Sprossen
- Für eine Arbeitshöhe bis ca. 3,55 m
- Holmlänge 2,35 m
- Sprossen Tiefe 30 mm
- Sprossen-Holm-Verbindung gebördelt
- zweiteilig
- Sichere Anwendung durch Spreizsicherung
- rutschfeste Leiterfüße am Holmende
- aus Aluminium
- Gewicht 8,5 kg
- Qualitätssicherung gemäß DIN EN 131 professional
- 10 Jahre Garantie








Technische Details

| | | | |
|---------------------|----------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Steigtechnik | Stehleiter | Sprossen-/Holmverbindung | gebördelt |
| Leitertyp | Sprossenstehleiter | Unterbau | rutschfeste Leiterfüße |
| Material | Aluminium | Sicherheitsausstattung Leiter | Spreizsicherung |
| Nutzung | beidseitig | Sicherheitsbügel | nein |
| Länge Holm | 2,35 m | Spreizsicherung | ja |
| Arbeitshöhe | 3,55 m | Leiter Ausführung | zweiteilig |
| Sprossen Anzahl | 2 x 8 | Treppengängig | nein |
| Stufen-/Sprossentyp | profilierte Sprossen | Ausführung | Standard |
| Tiefe Sprossen | 30 mm | Norm | DIN EN 131 professional |
| Höhe | 2,2 m | Garantie | 10 Jahre |
| klappbar | ja | Gewicht | 8,5 kg |
| fahrbar | nein | | |

Zubehör

| | | |
|--------|---|---|
| 233631 |  | Einhängetritt, Für Sprossenstehleiter, Traglast 150 kg, aus Aluminium |
|--------|---|---|

Dazu passt auch ...

| | | |
|--------|---|---|
| 149286 |  | Grundplakette, Geprüft gem. BetrSichV/DGUV, Aufkleber, Höhe x Breite 90 x 40 mm |
| 204801 |  | Abfalltonne, Inhalt 20 l, Korpus aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung, Höhe x Ø 360 x 295 mm, Deckel aus Stahl, nicht brennbar |
| 520203 |  | Werkzeug-/Materialkasten, Ausstattung: Set mit 4 Kästen, aus Kunststoff in schwarz/gelb |
| 526758 |  | Lagerregal - Komplettregal (Grund- und Anbaufeld), Höhe x Breite x Tiefe 2500 x 2370 x 335 mm, Fachlast 150 kg, 2 Regalfelder mit je 6 Ebene(n) mit Stahlboden, Aufstellwinkel gerade, Ständer mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung |
| 528920 |  | Abdeckvlies, Länge x Breite 50 x 1 m, Stärke 235 g/m ² , Aus Vlies/PE |