

## Schefer

### Elektro-Kettenzug

#### EKZ Eco Professional

Traglast 250 kg, Anzahl  
Kettenstränge 1, Hakenaufhängung

Artikelnummer: 225558



## Schefer Elektro-Kettenzug EKZ Eco Professional

### Traglast 250 kg

Elektro-Kettenzug

- FEM Gruppe 2M
- Traglast 250 kg
- Anzahl Kettenstränge 1
- Standardhub Länge 3 m
- Hubgeschwindigkeit 7 Meter pro Minute
- Hakenaufhängung
- Sichere Anwendung durch Not-Ausschalter
- Betriebsendschalter
- Bauhöhe 400 mm
- Länge x Breite 641 mm x 276 mm
- Lieferumfang: inklusive Kettenspeicher
- gemäß ISO M5

### Technische Details

Hebegerät	Hebezeug	Hebezeug Funktion	Betriebsendschalter
Hebezeugtyp	Elektro-Kettenzug	Leistung Hubmotor	0,9 kW
FEM-Gruppe	2M	Einschaltdauer	40 %
Traglast	250 kg	Nutzungsdauer Volllaststunden	1600 h

Strangzahl	1 Stück	Bauhöhe	400 mm
Standardhub	3 m	Länge	641 mm
Hubgeschwindigkeit	7 m/min	Breite	276 mm
Bedienung Hub	elektrisch mit Handtaster für heben und senken	Lieferumfang	inklusive Kettenspeicher
Kettenzug Ausführung	Hakenaufhängung	Zertifizierung	gemäß ISO M5
Hakentyp	drehbarer Lasthaken	Gewicht	52 kg
Sicherheitsausstattung Hebezeuge	Not-Ausschalter		