

## Reflektorlampe R50 50x85mm, E14 230V 60W

Artikel-Nr. 41567



[www.sh-licht.de](http://www.sh-licht.de)

Lampenleistung:	60 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Sockel:	E14
Ausstrahlungswinkel:	30 °
Reflektorart:	Flood
Reflektorfarbe:	Silber
Lichtstärke:	140 cd
Farbe:	ohne
Durchmesser:	50 mm
Gesamtlänge:	86 mm
Spezielle Anwendung:	sonstige
Cool Beam:	Nein
Neodym-Lampe:	Nein

Seite 1

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.  
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

Reflektorlampe R50 50x85mm Reflektorlampe R50, E14. Durch speziellen Aufbau des Reflektors mehr Licht in Abstrahlrichtung. Klares, gerichtetes Licht setzt Akzente bei der Ausleuchtung von großen Räumen, gezielten Beleuchtung einzelner Objekte. Die Lampe ist universell einsetzbar in Strahlern und Leuchten, Wohnräumen, Gastronomie und Schaufenstern, für den öffentlichen und privaten Bereich. Sie strahlt ein gleichmäßiges, hochwertiges Licht ab.

Energieeffizienzklasse: E  
 Gewichteter Verbrauch (kWh/1000h): 60  
 Quecksilbergehalt (mg): 0  
 Schaltzyklen: 4000  
 Zündzeit/Startzeit (s): 0,1  
 Farbwiedergabeindex (Ra): 100  
 Lichtstromerhalt: 0.9  
 Power-Faktor: 1  
 Lebensdauer (h): 1000

Letzte Aktualisierung am: 23.02.2015 12:00:11

