

Birnenlampe 26x57 mm Æ, E14 230V 25W 300° für Backofen

Artikel-Nr. 29921



www.sh-licht.de

Lampenleistung:	25 W
Lampenspannung:	230 - 230 V
Lichtstrom:	200 lm
Socket:	E14
Lampenform:	Birnen-Form
Ausführung:	klar
Farbe:	ohne
Durchmesser:	26 mm
Gesamtlänge:	57 mm
Stoßfest:	Nein
Geeignet für Backofen:	Ja
Geeignet für Kühlschrank:	Ja
Spezielle Anwendung:	sonstige
Kohlefaden:	Nein
Krypton:	Nein
Mehrfach-Glühwendel:	Nein
Splitterschutz:	Nein
Mittlere Nennlebensdauer:	1000 h

Birnenlampe 26x57 mm Æ Backofenlampe Birnenform E14 klar, bis 300°. Kennzeichnend für diese Lampe ist neben der sehr kompakten Bauform die Eignung für den Einsatz bei Umgebungstemperaturen bis 300°C, wie zum Beispiel in Backöfen.

Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Quecksilbergehalt (mg): 0

Letzte Aktualisierung am: 07.10.2014 07:58:26

Die Eigenschaften gelten für Artikel, welche vom Hersteller nach dem 01.09.2013 in Verkehr gebracht wurden.
Im Handel befindliche Lagerware desselben Modells kann abweichen. Technische Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.