


### Einbaudose

Stecker ID/S10BV-C... mit Bajonettverriegelung und Gewindeanschluss

ID/S10BV-C...



Typ Type Type	ID/S10BV-C... <sup>2)</sup>										
Bestell-Nr. Order No. No. de Cde	14.0048C... <sup>2)</sup>										
Farbring <sup>1)</sup> Coloured ring <sup>1)</sup> Bague de couleur <sup>1)</sup>	* Farben * Colours * Couleurs										
	<table border="1"> <tr> <td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td> </tr> <tr> <td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td> </tr> </table>	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
20	21	22	23	24							
25	26	27	28	29							
Technische Daten Technical data Caractéristiques techniques	siehe Seite 81 see page 81 voir page 81										
Einbau in Flush mounting in A monter dans	Gehäuse und Frontplatten housings and panels boîtiers et panneaux										

<sup>1)</sup> Farbring bitte separat bestellen. Typ: FR10BV, Bestell-Nr.: 14.5187-\* (\* Bitte den Farbcode angeben)  
<sup>2)</sup> Codiernummer (C1 – C5) hinzufügen. (Kodierungsprinzip siehe Seite 78). Standardkodierung ist C1  
<sup>3)</sup> Mit Verschlusskappe auch in ungestecktem Zustand

**Hilfswerkzeug**  
Für das Anziehen der Ringmutter (M) empfiehlt MC ein Drehmoment von 10Nm. Für die marktüblichen Drehmomentschlüssel liefert MC einen passenden Steckschlüssel SW17.  
ID10BV-WZ Bestell-Nr. 14.5189

### Panel receptacle


Plug ID/S10BV-C... with bayonet locking and threaded stud

### Prise à encastrer

Broche ID/S10BV-C... avec verrouillage baïonnette et embout fileté

Zubehör / Accessories / Accessoires

<b>DE10-12N</b>  Schutzdeckel Protective cover Couvercle de protec. Seite / Page 68	<b>MS-S10BV</b>  Mikroschalter Microswitch Micro-rupteur Seite / Page 69	<b>VK-S10BV</b>  Verschlusskappe Protective cap Bouchon de protect. Seite / Page 66
--	---	--



Bohrplan  
Drilling plan  
Plan de perçage


Übersteckbarkeit Matching parts Contre pièces	siehe Seite 9 see page 9 voir page 9
Material Gehäuse/Steckerkörper Material of housing/plug body Matière boîtier/corps de broche	PA / CuZn, (Ag)
Leiteranschluss Cable termination Raccordement du câble	mit Kabelschuh with cable lug avec cosse
Schutzart Degree of protection Degré de protection	in gestecktem Zustand: IP65 <sup>3)</sup> in mated condition: IP65 <sup>3)</sup> à l'état connecté: IP65 <sup>3)</sup>
Montageanleitung Assembly instructions Instructions de montage	 MA046 <a href="http://www.multi-contact.com">www.multi-contact.com</a>

<sup>1)</sup> Please order coloured ring separately. Type: FR10BV, Order No.: 14.5187-\* (\* Add the desired colour code)  
<sup>2)</sup> Add the desired coding number (C1 – C5). (See page 78 for coding principle). Standard coding is C1  
<sup>3)</sup> With protective cap in unmated condition

<sup>1)</sup> La bague de couleur est à commander séparément. Type: FR10BV, No. de Cde: 14.5187-\* (\* Indiquer le code couleurs souhaité)  
<sup>2)</sup> Ajouter le numéro de codage souhaité (C1 – C5). Voir page 78 pour le principe de codage. Codage standard = C1  
<sup>3)</sup> Avec bouchon de protection aussi à l'état déconnecté

**Auxiliary tool**  
To tighten the ring nut (M) MC recommends a torque of 10Nm. For commercial torque wrenches, MC has a suitable socket insert size A/F 17.  
ID10BV-WZ Order No. 14.5189

**Outil auxiliaire**  
Lors du montage de l'écrou cylindrique (M), MC recommande un couple de serrage de 10Nm. Pour ce faire, MC propose un outil spécial (taille 17) pour clé dynamométrique.  
ID10BV-WZ No. de Cde 14.5189



SW17  
A/F17  
6 pans 17mm