

BIXOLON XT5-40N - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB - LAN - seriell - USB-Host

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XT5-40NS
EAN/UPC	8809794030499



Beschreibung

BIXOLON XT5-40N - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm) - 203 dpi - bis zu 356 mm/Sek. - USB, LAN, seriell, USB-Host

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XT5-40N - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	13.98 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 356 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB, LAN, seriell, USB-Host
RAM Installiert (Max.)	512 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	SLCS, BPL-Z, BPL-E, BPL-D
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen
Medientyp	Etiketten, Endlospapier, leporellogefaltet Etiketten, Blackmark-Etiketten, Notch, Abstand
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Band Endsensoren, Sensor für offenen Kopf
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	Echtzeituhr

Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	26.9 cm x 49 cm x 32.4 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.