



## NUMINOS® PROJECTOR L

Deckeneinbauleuchte, 2700 K, 55°, zylindrisch, weiß / schwarz

Herausragende LED-Technik, stimmiges Design, vielfältige Anwendungsmöglichkeiten: Die NUMINOS® PROJECTOR Deckeneinbauleuchte strahlt elegante Wohnbereiche, Shops, Restaurants, Hotels und Museen Räume leistungsstark aus. Dabei verströmt der Spot ein hochwertiges Licht, das mit verschiedenen Lichtfarbtemperaturen (2700K/3000K/4000K) und Halbstreuwinkeln (20°/40°/55°) für viele Projekte geeignet ist. Der Lichtstrahl lässt sich drehen und neigen, die Leuchte in einem breiten Bereich positionieren. Das Gehäuse ist in Schwarz oder Weiß, der dekorative Reflektor wahlweise in Schwarz, Weiß oder Chrom erhältlich.



## TECHNISCHE DATEN

Art. Nr.	1007044
Anzahl unterschiedliche Lichtauslässe	1
Dreh- oder Schwenkbar	rotary bar and tiltable
Montage	Einbau
Montagedetails	Decke
Sekundär Strom / Spannung	700 mA
Schutzklasse	III
Wattage	25.4 W
minimale Umgebungstemperatur	-20 °C
maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Lumen	2150 lm
Lichtfarbtemperatur	2700 Kelvin
Abstrahlwinkel	55 °
Farbe	weiß
CRI	90
UGR ≤	22
LXXBXX Daten	L80B50
Lebensdauer	50000 h
Risikogruppe	1
Länge	13 cm
Durchmesser	10 cm
Nettogewicht	0.95 kg

## Lichtquelle

791800	
--------	---

## Zubehör

1004062	LED Treiber , 21-29,5W 500/600/700mA
1004795	NUMINOS® L , Diffusor Prisma
1004796	NUMINOS® L , Diffusor Frosted
1006460	LED-Bridge-Treiber , 42- W, 700mA für NUMINO- S®, inklusive Funk- schnittstelle für RF Mo- dul, DALI
1004794	NUMINOS® L , Diffusor Ellipse
1006454	RF Modul Casambi für LED-Bridge-Treiber , sin- gle color
1006199	RF Modul Zigbee für DA- LI LED-Bridge-Treiber , single color
1004070	LED Treiber 40W , 700- mA, DALI, weiß
1004797	NUMINOS® L , Diffusor Wabe
1004065	LED Treiber , 30W 700- mA

Bruttogewicht	1.017 kg
Ausschnittsform	rund
Einbautiefe	15 cm
Einbaudurchmesser	13 cm
BIG WHITE Seite	93