

Artikelnummer: 156916

Kurzbeschreibung: Werkbank Serie 8569, B 2000 x T 700 x H 840 mm

Langbeschreibung: Werkbank Serie 8569, 3 Schubladen, 2 Türen mit Fachboden, Tiefe 700 oder 900 mm: Die Werkbank Serie 8569 ist wahlweise mit einer Tiefe von 700 oder 900 mm erhältlich. Dazu bietet die Werkbank Serie 8569 drei Schubladen und zwei Türen mit jeweiligem Fachboden. Die Werkbank Serie 8569 ist dank Schweißkonstruktion und Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr besonders stabil und langlebig. Hinzu kommt die umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau und Enzianblau, die die Werkbank unempfindlich gegen Stöße macht. Auch die Oberfläche der 40 mm starken Buche-Massiv Arbeitsplatte ist bereits geschliffen und geölt, sodass die Werkbank sofort einsetzbar ist. Ausgestattet mit drei 180 mm hohen Schubladen, bietet die Werkbank Serie 8569 auch einen 4-seitigen Auflagerahmen unterhalb der Arbeitsplatte. Die durch Zentralverriegelung abschließbaren Türen haben je einen dahinter liegenden Fachboden, der zusätzlichen Stauraum schafft. Die Schubladen können je mit einer Last von 100 kg belastet werden, insgesamt trägt die Werkbank Serie 8569 eine Flächenlast von 1250 kg. Die Werkbank wird vollständig montiert geliefert. Weitere Details: Arbeitsplatte: Buche-Massiv Oberfläche geschliffen und geölt Arbeitsplattenstärke: 40 mm Schweißkonstruktion (Tiefe 650 mm) mit Gestellfüßen aus Profi I-Stahlrohr (45 x 45 x 2 mm) Gestellfüße mit Abschlusselement und Anti-Rutsch-Noppen Auflagerahmen (4-seitig) unter der Arbeitsplatte 3 Schubladen: 3 x 180 mm Schubladen Tragkraft: je 100 kg Schubladen: Auszug 90 Prozent 2 Tür: 1 x 540 mm, Öffnungswinkel 180 Grad, selbstziehende Federscharniere 1 Fachboden hinter jeder Tür Zentralverriegelung: Schloss mit 2 Schlüsseln ErgoScript-Griffleisten mit Beschriftungsstreifen Flächenlast: max. 1250 kg Material: Buchenholz Umweltfreundliche Pulverbeschichtung in Lichtgrau RAL 7035 und Enzianblau RAL 5010 Lieferung komplett montiert Tiefe: 700 oder 900 mm Breite: 2000 mm Höhe: 840 mm



EAN/GTIN: 4040376810687