

Artikelnummer: 30195

Kurzbeschreibung: Universal-Steckregal,
Stahlblechboden, Traglast 125 kg, B 1000 x T 300
mm

Langbeschreibung: Universal-Steckregal,
Stahlblechboden, Traglast 125 kg, B 1000 mm:
Stahlblechboden doppelt abgekantet. Universell
einsetzbar. Traglast pro Fachboden: bis 125 kg bei
verteilter Last Böden verstellbar im Raster von 62,5
mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden hochwertig
epoxypulverbeschichtet 1000 mm breit
unterschiedliche Tiefen TIPP! Zur Ordnerlagerung
wählen Sie bitte (inkl. Abdeckboden): Tiefe 300 mm
zur einseitigen oder 600 mm zur doppelseitigen
Nutzung. H: 2000 mm mit 6 Ebenen pro Feld oder
H 2500 mm mit 7 Ebenen pro Feld. Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-
/Tiefenverhältnis $\approx 5 : 1$ sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder
Bodenverankerung).

EAN/GTIN: 3612970710413

