

Hohe Rändelschrauben • DIN 464

24790.0177

Produktbeschreibung

Rändelschrauben sind aus einem Stück hergestellt. Entgegen dem Normblatt sind sie generell mit Gewinde bis zum Kopf und ohne Einstich am Gewindeende gefertigt.


Werkstoff

- Stahl, brüniert, Güte 5.8


Weiterführende Informationen

Hinweise

Rändelteilung und Rändeltiefe können von der DIN abweichen.






Maßzeichnung



Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
d ₁	l	d ₂	d ₃	h	k			
Stahl								
M10	30	36	20	23	8	112	24790.0177	

Anwendungsbeispiel



Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 14.06.2023.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.