

DIGITUS®

19" Wandverteiler Surface Mount, zur Aufputzmontage

Schlankes Design mit ausschwenkbaren Fronttür.

- 1,0 - 1,5 mm starkes Stahlblech
- 2 HE nutzbarer Bereich im Inneren
- Vorgestanzter Kabeleingang an der Rückseite (216x216 mm)
- ausgestanzte Kabeleingänge mit Plastikabdeckung an der Rückseite, sowie oben und unten (145x70 mm)
- abschließbare Stahltür mit Lüftungsschlitzen
- Fronttür ausschwenkbar mit zwei Stoppfunktion (bei 25° und bei 115°)
- mehrere Kabelfixierungspunkte für ein sauberes Kabelmanagement
- Traglast: 100 kg
- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- Abmessungen:

Bestell-Nr. 11006441: (BxTxH): 600 x 127 x 750 mm

Bestell-Nr. 11006442: (BxTxH): 600 x 216 x 750 mm



19" Wandverteiler Surface Mount



19" Wandverteiler Surface Mount, offen

Produkt	Einbauhöhe	Ausführung	Belastbarkeit	Breite x Tiefe	Höhe	Farbe	Hersteller-Nummer	Bestell-Nummer
19" Wandverteiler Surface Mount	2 HE	Stahltür	100 kg	600 x 127 mm	750 mm	lichtgrau	DN19 WM-SURM127	11006441
	4 HE	Stahltür	100 kg	600 x 216 mm	750 mm	lichtgrau	DN19 WM-SURM216	11006442