

fetra chariot pour pneus

force 400 kg, 2 plateaux, support de pneus à hauteur réglable par pas de 120 mm, la largeur de support s'adapte à la taille des pneus, plateau longueur x largeur 1420 x 610 mm, cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roues avec bandage TPE

Numéro d'article: 119089



fetra
Transportgeräte



10
YEARS
WARRANTY

fetra Chariot pour pneus

Force 400 kg

chariot pour pneus

- force 400 kg
- 2 plateaux
- support de pneus à hauteur réglable par pas de 120 mm, la largeur de support s'adapte à la taille des pneus
- plateau longueur x largeur 1420 x 610 mm
- cadre avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
- structure en acier, soudé
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- roues avec bandage TPE
- roulettes pivotantes avec freins
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	hauteur	1800 mm
type de chariot	chariot pour pneus	norme européenne	non

charge	400 kg	matériau	acier
longueur de plateau	1420 mm	matériau de finition	soudé
largeur de plateau	610 mm	barre directrice	non
nombre de plateaux	2 pièce	surface	finition peinture époxy
fonction tablettes/niveaux	support de pneus réglable en hauteur/largeur	couleur	bleu brillant // RAL5007
nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes	disposition des roues	rectangulaire
pneumatique	TPE	garantie	10 années
équipement roue	roulettes pivotantes avec freins	Poids	66 kg
roulement	roulement rainuré à billes		

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant