

## Cascoo roulette pivotante



force 200 kg, avec bandage TPE,  
diamètre 160 mm, moyeu avec  
Palier de pivotement, longueur  
moyeu 59 mm, jante en  
polypropylène, fixation avec  
panneau



Numéro d'article: 243539

roulette pivotante

- force 200 kg
- avec bandage TPE
- diamètre 160 mm
- moyeu avec Palier de pivotement
- longueur moyeu 59 mm
- jante en polypropylène
- boîtier en acier inoxydable
- fixation avec panneau
- espacement des trous des vis 105x76/84 mm

### Détails techniques

manutention dynamique	roulettes	roulement	Palier de pivotement
type de roulettes	roulettes pour moyens de manutention	élément de fixation	panneau
modèle	roulette pivotante	matériau de boîtier	acier inoxydable
charge	200 kg	frein	sans
pneumatique	TPE	Longueur de moyeu	59 mm
Diamètre de roue	160 mm	distance trou de vis	105x76/84 mm

matériau de jante polypropylène

Poids 1,395 kg