

MUNK

Plateforme de travail roulante

FlexxLift EX 2.2

Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,2 m, mezzanine mod. largeur x profondeur 644 x 850 mm, hauteur d'échafaudage 1960 mm, largeur x profondeur 740 x 1400 mm, Pour une utilisation en atmosphères explosibles, structure de la mezzanine modulaire en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, acier échafaudage avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune



Numéro d'article: 273521



Plateforme de travail roulante

- Pour une hauteur de travail jusqu'à env. 4,2 m
- mezzanine mod. largeur x profondeur 644 x 850 mm
- 1 mezzanine(s) mod., sans passage ouvert
- hauteur d'échafaudage 1960 mm, largeur x profondeur 740 x 1400 mm
- hauteur de mezzanine modulaire déployée 2200 mm
- Pour une utilisation en atmosphères explosibles
- application sûre grâce à rambarde périphérique
- équipé de porte battante
- châssis à hauteur réglable à la main
- commande de levage manuellement par la manivelle à volant



d'inertie

- avec 2 roulettes pivotantes, 2 roulettes fixes, fourreaux de fourche
- 2 roulettes pivotantes avec freins
- utilisation à un côté
- structure de la mezzanine modulaire en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- acieréchafaudage avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris jaune
- Force max. 150 kg
- Produit livré livré monté
- poids 305 kg

Détails techniques

technique de montée	plateforme de travail	profondeur	1400 mm
type d'échafaudage	plateforme de travail	passages	aucun
convient pour (application)		force	150 kg
lieu d'utilisation	intérieur	équipement échafaudage	porte battante
matériau	acier	équipement de sécurité échafaudage	rambarde périphérique
matériau échafaudage	acier	rambardes	oui
matériau de plateforme	acier	fonction échafaudage	à hauteur réglable
surface	finition peinture époxy	utilisation	à un côté
hauteur d'échafaudage	1960 mm	rabattable	non
hauteur de travail	4,2 m	roulant	oui
largeur de mezzanine modulaire	644 mm	soubassement	2 roulettes pivotantes, 2 fixes, fourreaux de fourche
profondeur de mezzanine modulair	850 mm	équipement roue	2 roulettes pivotantes avec freins
hauteur sortie	2200 mm	Antidéflagrant	oui
nombre de mezzanines modulaires	1	couleur	jaune
commande de levage	manuellement	livraison	livré monté
largeur	740 mm	Poids	305 kg

Cela s'adapte aussi ...

141349		mallette à outils, hauteur x largeur x profondeur 130 x 360 x 315 mm, porte-outils, séparateurs, en aluminium
221388		gant à picots, en polyamide coloris gris/noir avec revêtement nitrile, antidérapant, taille 9
227865		casque de protection, pour 530 - 630 mm tour de tête, coque de casque en polyéthylène en blanc
227889		chaussure de sécurité, niveau de sécurité : S1, taille 42, embout en acier, dessus cuir coloris noir/jaune, avec tige haute

532375		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 275 x 620 x 300 mm, équipement : 3 tiroirs, rangement amovible pour petites pièces, en plastique en noir
885688		cône de balisage, hauteur 500 mm, en PVC recyclé coloris rouge/blanc, fluorescent de jour