

## VARIOfit chariot à ridelles grillagé

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1030 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (grillage), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, avec bandage TPE

Numéro d'article: 503302



VARIOfit



12 YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à ridelles grillagées

chariot à ridelles grillagé

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1030 x 600 mm
- hauteur de charge 290 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (grillage)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- avec bandage TPE
- 12 années de garantie

## Détails techniques

|                           |                             |                          |   |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|---|
| appareil de manutention   | chariot de manutention      | matériau de finition     | soudé                                       |
| type de chariot           | chariots à dossier          | norme européenne         | non   |
| type de chariot à dossier | chariot à ridelles grillagé | rabattable               | non   |
| charge                    | 500 kg                      | nombre/type de roulettes | 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes |
| hauteur de charge         | 290 mm                      | pneumatique              | TPE   |
| longueur de plateau       | 1030 mm                     | roulement                | roulement à billes                          |
| largeur de plateau        | 600 mm                      | équipement roue          | roulettes pivotantes avec EasySTOP          |
| matériau de plateforme    | bois                        | disposition des roues    | rectangulaire                               |
| rehausse                  | 1 ridelle (grillage)        | hauteur                  | 1006 mm                                     |
| emboîtable                | non                         | garantie                 | 12 années                                   |
| matériau de châssis       | acier                       |                          | 1 pièce                                     |
| surface de châssis        | finition peinture époxy     | Poids                    | 30 kg                                       |
| couleur                   | bleu gentiane // RAL5010    |                          |   |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 203072 |    | 4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                              |
| 203075 |   | tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4  |
| 203076 |  | tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4   |
| 203078 |  | barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |
| 203079 |  | 4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                                      |
| 203082 |  | roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                  |
| 203088 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal                          |
| 203089 |  | roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal |
| 203216 |  | roues à bandage pneumatique, bandage air, force 225 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal   |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 149743 |  | bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein |
|--------|---|--|

|        |  |  |
|--------|--|--|
| 203396 |   | marchepied pliant roulant, en aluminium, coloris aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), soubassement avec 4 roulettes à ressort                   |
| 215911 |   | caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm   |
| 221143 |   | gants de protection, en maille de polyester en noir, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9  |
| 221309 |   | gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique  |
| 505133 |   | ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm  |
| 520197 |   | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé   |
| 551468 |  | carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg |