

# Feuille de données du produit



Equipements de manutention

Article N°: 8120 Chariot haut à caissettes



Ensemble mécano-soudé, revêtement époxy bleu RAL 5007. 1 caissette fixe et 2 amovibles en mélaminé surface effet hêtre. Charge maximum par caissette : 120 kg. 2 roues pivotantes et 2 roues fixes à bandage TPE, moyeu à roulement à billes central. Freins sur roues pivotantes conformément à la Norme EN 1757-3 (Sécurité des chariots de manutention).

## Détails techniques:



Charge totale (kg)	500
Charge par plateau (kg)	120
Longueur de surface utile (mm)	815
Largeur de surface utile (mm)	455
Longueur totale (mm)	1019
Largeur totale (mm)	509
Hauteur totale (mm)	1111
Hauteur plateaux (mm)	228, 628, 1028
Type de pneu	TPE
Roues (mm)	160 x 40
Poids (kg)	49
Pays d'origine	Allemagne
Garantie (ans)	10
Code douanier	87168000
GTIN	4017976181202