

ATORN Maschinenreibahle HSSE DIN 8089 8 mm H7 spiralgenutet zyl. DIN 8089



ATORN 10044865

Maschinen-Reibahlen HSSE; für Automaten; Ausführung: für Passung H7, mit Zylinderschaft, Form B, Linksdrall 7-8°, mit geschliffenem Spanraum; Durchmesser H 7 8 mm; Ganze Länge 71 mm; Schneidenlänge 25 mm; Schneidenanzahl 6; Schaft-Durchmesser h 8 6,3 mm

Schneidstoff:	HSSE
Passungstoleranz:	H7
Schaft:	Zylinderschaft HA
MK:	-
Kühlmittelzufuhr:	extern
Marke:	ATORN
ATORN-Nr.:	10044865
Schneidendurchmesser:	8 Millimeter
Schaftdurchmesser:	6,3 Millimeter
Schafttoleranz:	h8
Gesamtlänge:	71 Millimeter
Schneidenlänge:	25 Millimeter
Schneidenanzahl:	6 Stück
Norm:	DIN 8089
Durchgangsloch:	Ja
Grundloch:	Nein
Nuten:	Linksdrall 7-8°
Form:	B
Oberfläche:	unbeschichtet