

Artikelnummer: 155159

Kurzbeschreibung: Computer-Station Typ 6018, B 1100 x T 800 x H 1810 mm, stationär

Langbeschreibung: Computer-Station Typ 6018, B 1100 x T 800 x H 1810 mm: Buche-Dekor-Arbeitsplatte (S 25 mm) Offenes Ablagefach unter der Arbeitsplatte (Fachhöhe 370 mm) Unteres Schrankelement mit 2 Flügeltüren (abschließbar), Mitteltrennwand und verstellbarem Fachboden Energieversorgung (3-fach) inkl. Zuleitung Kabeldurchlässe in der Arbeitsplatte, an der Gehäuserückseite sowie im Innenteil Monitorgehäuse (B 720 x T 300 x H 710 mm) mit Monitorfach (innen: B 705 x T 280 x H 530 mm), abschließbar, mit Sichtfenster (B 545 x H 495 mm) und integriertem Ventilator mit Filtermatte (Belüftung und Staubschutz) Offenes Ablagefach, Fachhöhe 140 mm unter dem Monitorfach Wahlweise stationäre Ausführung oder mobile Ausführung (Rollensatz mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller, Rollen-Ø 100 mm) Lieferung komplett montiert Umweltfreundliche Pulverbeschichtung: Gehäuse: lichtgrau (RAL 7035) Einbauelemente: enzianblau (RAL 5010) Maße: B 1100 x T 800 x H 1810 mm



EAN/GTIN: 4040376879301