

Broszura informacyjna

03 01 200 EAN

Szczypce uniwersalne

DIN ISO 5746



- Powierzchnie chwytające do materiałów o płaskim i okrągłym przekroju, wszechstronne w użyciu
- Do cięcia drutu miękkiego i twardego
- Długie ostrza umożliwiają cięcie grubych przewodów
- Ostrza oddzielnie hartowane indukcyjnie, twardość ostrzy ok. 60 HRC
- Specjalna stal narzędziowa, kuta, hartowana wielostopniowo olejowo

Ogólna	
Nr art.	03 01 200 EAN
EAN	4003773033851
Szczypce	fosforanowane, czarne
Główka	polerowana
rękojeści	z tworzywa sztucznego, powlekane
Waga	276 g
Wymiary	200 x 53 x 14 mm
Norma	DIN ISO 5746
REACH	nie zawiera SVHC
RoHS	nie dotyczy
Atrybuty techniczne	
Zakres cięcia drutu o średniej twardości (średnica)	Ø 3,8 mm
Zakres cięcia drutu twardego (średnica)	Ø 2,5 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	Ø 13,0 mm
Zakres cięcia kabla miedzianego, wielożyłowego	16,0 mm ²

Dopuszcza się zmiany i błędy w podanych parametrach technicznych