

Productinformatie

26 12 200 T

Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang)

DIN ISO 5745

- Elastische punten: stabiele vorm ook bij zware belasting
- Tang met bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
- Zeer belastbaar, elastische precisie bekken
- Vlakronde, lange, spits toelopende bekken
- Met lemmeten voor zachte, middelharde en harde draad
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



Algemeen	
Artikel-nr.	26 12 200 T
EAN	4003773079989
Tang	zwart geatramenteerd
Kop	gepolijst
Benen	met meer-componentengrepen, met geïntegreerde bevestigingshaak om een valbeveiliging aan te brengen
gewicht	200 g
Afmetingen	200 x 57 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5745
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

Technische specificaties	
Snijcapaciteiten half harde draad (diameter)	Ø 3,2 mm
Snijcapaciteiten harde draad (diameter)	Ø 2,2 mm
Bekdikte (scharnier) (T1)	9,5 mm
Puntbreedte (W4)	3,0 mm
Tip Thickness (T2)	2,5 mm
Beklengte (L3)	73,0 mm
Kopbreedte (W3)	18 mm
Valbeveiliging	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

