

Informazione prodotto

72 62 200

Tronchese per taglio raso tipo forte

Per metalli teneri e plastica



- Per un taglio facile a filo delle superfici di metalli teneri o profili di maggior spessore e componenti in plastica
- Taglio a filo delle superfici con sforzo minimo anche di pezzi di alto spessore, grazie al meccanismo di trasmissione altamente efficace con un attrito minimo
- Spazio libero per la mano e taglio raso grazie alla testa piegata di 20° con piastrina laterale
- Molla di apertura incorporata nei manici per lavorare in modo confortevole e pratico bloccaggio per un trasporto sicuro
- Taglienti di precisione per materiali teneri
- Lunga durata grazie ai taglienti temperati a induzione a 59 HRC
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico

Art. No.	72 62 200
EAN	4003773081913
Esecuzione	bonderizzata nera
Manici	rivestiti in materiale bicomponente, forma affusolata
Peso	375 g
Dimensioni	200 x 62 x 24 mm
REACH conformità	contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche

Valori di taglio filo dolce (diametro)	Ø 6,0 mm
--	----------

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



I binari elettrificati in rame vengono tagliati in modo netto e a filo



Ideale per rifilare sbavature di plastica di grandi dimensioni

