

## Productinformatie

# 83 10 020

## Pijptang 90°

DIN 5234

- Zweedse vorm
- 90° gebogen bek
- Tegen de draairichting in geplaatste tanden
- Tand extra inductief gehard
- Dubbele T-profielgreep
- Tegen verlies gewaarborgde stelmoer
- Rood poedergelakt, bekken glad geslepen
- Chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard



### Algemeen

Artikel-nr.	83 10 020
EAN	4003773014201
Tang	rood poedergecoat
gewicht	2.600 g
Afmetingen	560 x 82 x 30 mm
Norm	DIN 5234
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Spanwijdte	70 mm
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 2 3/4
Capaciteit voor buizen (diameter)	Ø 70 mm
Capaciteit voor moeren (sleutelwijdte)	70 mm
Binnendiameter inch	Ø 2 inch

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen

