

Artikelnummer:
28747

EAN-Nummer:
4000870287477



Name
LED G125 Miracle Mosaic 470lm green dim E27 2700K 230V

Hersteller
Paulmann

Leuchtmitteldaten

Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,5 s
Anlaufzeit bis 60% Lichtstrom	0,5 s
Zündzeit <	0,5 s
Leistungsfaktor	0,9
Lichtstromwinkel	360 °
Entspricht Glühlampe	40 W
Nennlichtstrom	470 lm
Energieverbrauch	5 kWh_1000h
Bestückung	5 W
Schaltzyklen vorzeitiger Ausfall >=	50000
Lichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer	75 %
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Sockel/Fassung	E27
Spektrale Strahlungsverteilungskurve	SS_LED_2700K
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra



Technische Daten

Anzahl Brennstellen	01
Lebensdauer	15.000 h
Farbtemperatur Bereich	2.700 K
Spannung	230 V
Gewicht netto	497 g
Energieverbrauch	5 kWh_1000h
Bestückung	5 W
Gewicht brutto	601 g
Bauform	Globe
Farbe	Grün

Kaufmännische Daten II

Verpackungseinheit SAP	1
Verpackungsmaße BxHxL	13,9 x 18,5 x 14 cm
Zolltarifnummer	85395200000
Ursprungsland	CN

Kaufmännische Daten

VPE pro Masterkarton	1
SB Artikel	SB-Verpackung
Neu	✓

Abmessungen

Durchmesser	130 mm
Höhe	170 mm
Abmessung (Höhe x Breite x Tiefe)	170 x x mm

