

Stysteemcontainer

legen conform DIN 6628/6629,
inhoud 65 l, romp van staal met
corrosiebeschermende zinklaag,
hoogte x Ø boven/onder 915 x 387 /
305 mm, 2 handgreep, niet-
brandbaar

Artikelnummer: 101122



Stysteemcontainer

Stysteemcontainer




- legen conform DIN 6628/6629
- inhoud 65 l
- romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- hoogte x Ø boven/onder 915 x 387 / 305 mm
- met scharnierdeksel
- deksel van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- 2 handgreep
- niet-brandbaar
- legen conform DIN 6628/6629

Technische details

verwijdermiddel	Container	oppervlak romp	verzinkt
plaats van toepassing	buiten	brandveiligheid	niet-brandbaar
opstelling	legbord	vorm	rond
inhoud	65 l	greep	handgreep
hoogte	915 mm	grepen aantal	2 stuks
diameter boven	387 mm	materiaal deksel	staal
diameter onder	305 mm	oppervlak deksel	verzinkt
plafond	ja	norm	legen conform DIN

		6628/6629
type deksel	scharnierdeksel	minimumlengte 1
materiaal romp	staal	gewicht 10,5 kg

Dit past ook bij ...

147358		krachtige reinigingspasta, tube met 250 ml inhoud
503898		Staande asbak, hoogte x diameter 730 x 400 mm, van staal, romp verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7024 grafietgrijs, zandlopermodel
527154		Straatbezem, Werkbreedte 600 mm, voor alle soorten vuil op een ruwe ondergrond