

## stellingopvangbak

opvangvolume 240 l, hoogte x breedte x diepte 250 x 1750 x 1300 mm, met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag, van staal met corrosiebeschermende zinklaag



Artikelnummer: 139969

## Stellingbak

stellingopvangbak

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- opvangvolume 240 l
- hoogte x breedte x diepte 250 x 1750 x 1300 mm
- met rooster van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- vorkslaffen, onderrijdhoogte 100 mm voor transport met vorkheftruck
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten








## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	opvangbak	opvangbak uitrusting	rooster
type opvangbak	stellingopvangbak	materiaal rooster	staal
opslagplaats	onderdak	oppervlak rooster	verzinkt
opvangvolume	240 l	onderbouw	vorkslaffen
geschikt voor gevaarlijke	aquatoxische en	onderrijdbaar	ja

stof	brandbare stoffen		
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	onderrijdhoogte	100 mm
hoogte	250 mm	stapelbaar	nee
breedte	1750 mm	verrijdbaar	nee
diepte	1300 mm	kleur uitvoering	verzinkt
materiaal	staal	gewicht	141 kg
oppervlak	verzinkt		

## Dit past ook bij ...

200237		oogspoelstation, set bestaande uit: 1 x 500 ml keukenzoutoplossing en 1 x 200 ml pH-neutrale oplossing, spiegel
221341		chemicaliënbestendige handschoenen, van PVC in bruin, gevoerd, afmeting 10, lengte 40 mm
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
510925		pallethefwagen, draagvermogen 2500 kg, vork lengte x breedte 1150 x 160 mm, zwenkwielen met massief rubber-banden, breedte x Ø 50 x 200 mm, vorkrollen tandem met nylon-banden, breedte x Ø 77 x 82 mm
525760		gevaarsymbool, sticker, van folie, hoogte x breedte 50 x 50 mm