

Lacont aftapstelling

voor kleinemballage, aftapstelling
hoogte x breedte x diepte 1580 x
1390 x 1200 mm, 2 niveaus met
roostervloer, aftapstelling van staal
met corrosiebeschermende
zinklaag, met inschuifbak,
opvangbak van staal met
corrosiebeschermende zinklaag

Artikelnummer: 200583



Lacont stapelframe met open uitschuifbare opvangbak

aftapstelling

- voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische en brandbare stoffen
- model van de opvangbak ambtelijk toegelaten
- voor kleinemballage
- aftapstelling hoogte x breedte x diepte 1580 x 1390 x 1200 mm
- 2 niveaus met roostervloer
- aftapstelling van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- met inschuifbak
- opvangbak van staal met corrosiebeschermende zinklaag
- opvangvolume 205 l





opslagtype gevaarlijke stoffen	stelling	materiaal opvangbak	staal
stellingtype	aftapstelling	oppervlak opvangbak	verzinkt
type opvangbak	inschuifbak	legborden / schappen aantal	2 stuks
opslagplaats	onderdak	legbord-/niveautype	roostervloer
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische en brandbare stoffen	materiaal standaard	staal
capaciteit	kleinemballage	oppervlak standaard	verzinkt
bouwwijze (toelating)	model van de opvangbak ambtelijk toegelaten	vatensteun	nee
hoogte	1580 mm	onderrijdbaar	nee
breedte	1390 mm	kleur uitvoering	verzinkt
diepte	1200 mm	module	Complete aanbieding
opvangvolume	205 l	gewicht	220 kg

Gerelateerde Producten

200584		kannendragers voor aftapstelling
200627		Vatkraan, schroefdraad 3/4", kraan van zink, hendel van staal, zelfsluitend en afsluitbaar

Dit past ook bij ...

147751		platte PE-bodemopvangbak, voor 4 x 200 liter vat, opvangvolume 300 l, hoogte x breedte x diepte 150 x 1660 x 1260 mm, met PE-pallet
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm