

Rollcart Flessenkar

draagvermogen 100 kg, voor 2x20 l fles, ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, wielen met luchtbanden

Artikelnummer: 202910



Rollcart Flessenkar

voor flessen met 2x20 liter inhoud

Flessenkar


- draagvermogen 100 kg
- voor 2x20 l fles
- hoogte x breedte 1100 x 730 mm
- passend voor flessen met Ø 205 mm
- ladingbeveiliging door fleshouder met veiligheidsketting
- constructie van staal (gelast)
- onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- wielen met luchtbanden
- wiel Ø 260 mm
- wielnaaf met wiellager
- zonder steunwiel
- 5 jaar garantie







Technische details

transporttoestel	transportwagen	wiel-ø	260 mm
type kar	Flessenkar	steunwiel	nee
draagvermogen	100 kg	veiligheidsgreep	ja
capaciteit	2x20 l	ladingbeveiliging	fleshouder met veiligheidsketting
voor flessen-ø	205 mm	hoogte	1100 mm
materiaal	staal	breedte	730 mm
materiaal verwerking	gelast	oppervlak	m. poedercoating
in-/uitklapbaar	nee	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
trapslede	nee	garantie	5 jaar
banden	lucht	gewicht	14 kg
wiellager	wiellager		

Gerelateerde Producten

202918		gereedschapkast voor Flessenkar, van staal
--------	---	--

Dit past ook bij ...

144744		gasflessenkast, voor 10 x 11 kg gasflessen of 4 x 33 kg gasflessen, hoogte x breedte x diepte 1435 x 860 x 720 mm, met dak, met vleugel deur, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
201077		vatenbok, voor 2 x 200 liter vat, vatensteun met hoek, hoogte x breedte x diepte 350 x 1230 x 650 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
206148		vatpomp, voor diesel, stookolie, motor-, hydraulische en smeerolie met een maximale viscositeit van 2000 mPas, maximale pompcapaciteit 0,25 liter per hef beweging, dompelbuis lengte 920 mm
407817		opvangbak, voor 2 x 200 liter vat, opvangvolume 224 l, hoogte x breedte x diepte 365 x 1200 x 800 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag