

afroller

voor polypropyleenband, voor wielen met 200 - 280 mm kern, met opbergbak, onderbouw 2 wielen, van plaatstaal in ROOD/BLAUW

Artikelnummer: 216124



Afroller

voor PP en samengestelde omsnoeringsbanden







afroller

- voor polypropyleenband
- voor wielen met 200 - 280 mm kern
- met opbergbak
- onderbouw 2 wielen
- van plaatstaal in ROOD/BLAUW

Technische details

type verpakking	verpakkingsgereedschap	onderbouw	2 wielen
gereedschapstype	afroller	materiaal afroller	plaatstaal
voor omsnoeringsband, type	polypropyleen	kleur afroller	ROOD/BLAUW
voor kern rol	200-280 mm	gewicht	10,68 kg
afroller uitrusting	opbergbak		

Gerelateerde Producten

216540		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 3000 m x 12 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 1216,44 N scheurvast, van polypropyleen in zwart
216541		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 2500 m x 12,7 mm, kern rol Ø 406 mm, tot een krachttuioefening van 1697,13 N scheurvast, van polypropyleen in zwart
216543		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 3000 m x 12 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 1216,44 N scheurvast, van polypropyleen in blauw
216544		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 2000 m x 12,7 mm, kern rol Ø 406 mm, tot een krachttuioefening van 2109,15 N scheurvast, van polypropyleen in zwart
216545		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 3000 m x 12,7 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 1216,44 N scheurvast, van polypropyleen in wit
216546		kunststof omsnoeringsband, lengte x breedte 2500 m x 15 mm, kern rol Ø 200 mm, tot een krachttuioefening van 1667,7 N scheurvast, van polypropyleen in blauw