

flessentakel

PULLMASTER II

trekbelasting 5000 kg,
standaardheffing lengte 3 m, aantal
kettingbundels 4

Artikelnummer: 222584



Takel PULLMASTER II

flessentakel PULLMASTER II

- trekbelasting 5000 kg
- standaardheffing lengte 3 m
- aantal kettingbundels 4
- behuizing van staal
- haak van staal
- ketting met corrosiebeschermende zinklaag
- draaibare draag- en lasthaak
- bouwhoogte 640 mm
- breedte x diepte 178 x 228 mm
- hefkracht 42 daN
- handketting-bedieningslengte 2,5 m
- ketting conform DIN EN 818-7-T

Technische details

hijswerktuig	hijswerktuig	bouwhoogte	640 mm
hijswerktuigtype	flessentakel	breedte	178 mm
trekbelasting	5000 kg	diepte	228 mm
standaardheffing	3 m	lengte bedieningsketting	2,5 m
bediening heffing	handmatig	haaktype	draaibare draag- en

			lasthaak
hefkracht	42 daN	materiaal haak	staal
aantal bundels	4 stuks	opening haak	50 mm
materiaal behuizing	staal	norm	DIN EN 818-7-T (ketting)
oppervlak ketting	verzinkt	gewicht	37 kg