

## PROCITY industriespiegel

hoogte x breedte 600 x 800 mm,  
spiegel van RVS, zonder frame,  
temperatuurbestendig tot +400°C

Artikelnummer: 227757



### PROCITY Industriële spiegel

voor industriële installaties met een hoge warmteproductie




industriespiegel

- Geschikt voor industriële installaties met hoge hitteontwikkeling
- hoogte x breedte 600 x 800 mm
- spiegel van RVS, zonder frame
- temperatuurbestendig tot +400°C
- voor montage tegen wand of paal
- uitgerust met houder

#### Technische details

afbakening en verkeer	veiligheidsuitrusting	breedte	800 mm
veiligheidsuitrusting	spiegel	temperatuurbestendigheid	tot +400°C
spiegeltype	industriespiegel	spiegel uitrusting	houder
geschikt voor (branches)	industriële installaties met hoge hitteontwikkeling	spiegel uitvoering	zonder frame
materiaal spiegel	RVS	bevestigingstype	wand-/paalmontage
hoogte	600 mm	gewicht	22 kg

Dit past ook bij ...

224520		verbindingshouder voor verkeersspiegel, lengte 1300 mm, van staal, vuurverzinkt
224521		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal, vuurverzinkt
224522		buis voor verkeersspiegel, hoogte x diameter 4000 x 76 mm, van staal vuurverzinkt met lak in RAL6005 mosgroen