

fetra chariot-armoire

force 750 kg, 5 niveaux, plateau longueur x largeur 1000 x 680 mm, rehausse 3 parois (paroi pleine) avec porte, parois avec revêtement en zinc anti-corrosion, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, avec bandage TPE

Numéro d'article: 242971



fetra
Transportgeräte



chariot-armoire

- force 750 kg
- 5 niveaux
- plateau longueur x largeur 1000 x 680 mm
- hauteur x longueur x largeur 1792 x 1170 x 745 mm
- rehausse 3 parois (paroi pleine) avec porte
- parois avec revêtement en zinc anti-corrosion
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- structure en cornière d'acier
- double porte battante vitrée
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
- Ø de roue 200 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes de précision

- roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	surface de paroi	galvanisé
type de chariot	chariot-armoire	rehausses	3 parois (paroi pleine) avec porte
matériau	acier	type de porte	porte à double battant
charge	750 kg	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1000 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	680 mm	Diamètre de roue	200 mm
hauteur	1792 mm	roulement	roulement rainuré à billes de précision
longueur	1170 mm	équipement roue	roulettes pivotantes avec système de freinage centralisé TOTALSTOP
largeur	745 mm	surface	finition peinture époxy
nombre de plateaux	5 pièce	garantie	10 années
alignement de niveaux	droit	nombre de barres de poussée	1 pièce
type de cloison	panneau en tôle pleine	Poids	151 kg

Cela s'adapte aussi ...

240855		KRAFTWERK® Coffret à outils professionnel en ABS, 186 pcs.
240869		KRAFTWERK® Jeu de douilles, Basic, 1/4"+3/8"+1/2", 200 pcs.
323327		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 130 x 140 x 290 / 245 mm, en polyéthylène en jaune