

## ADB kast voor gevaarlijke stoffen

Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen, hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm, 2 niveaus met waterdicht gelaste opvangbord, romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 272353



kast voor gevaarlijke stoffen

- Voor opslag onderdak
- Geschikt voor aquatoxische, irriterende en giftige stoffen
- hoogte x breedte x diepte 1000 x 1000 x 500 mm
- constructie van staal
- dubbele openslaande deur
- veilig afsluitbaar met cilinderslot, deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
- 2 niveaus met waterdicht gelaste opvangbord
- draagvermogen per niveau 40 kg
- per 28 mm verstelbaar
- opvangvolume opvangbak 20 l
- ventilatie door perforaties op deuren en achterwand




- romp met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs





## Technische details

opslagtype gevaarlijke stoffen	kast	vloeropvangbak	nee
meubeltype	kast	bestendigheid	vergif, gevaarlijke stoffen, spuitmiddelen, chemicaliën, gewasbeschermingsmiddelen
type kast	kast voor gevaarlijke stoffen	ventilatie kast	ja
opslagplaats	onderdak	materiaal	staal
geschikt voor gevaarlijke stoffe	aquatoxische, irriterende en giftige stoffen	kleur romp	lichtgrijs // RAL7035
hoogte	1000 mm	kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035
breedte	1000 mm	oppervlak romp	m. poedercoating
diepte	500 mm	oppervlak front	m. poedercoating
kast uitrusting	legborden	afsluitbaar	ja
legborden / schappen aantal	2 stuks	sluitsysteem	cilinderslot
legbord-/niveautype	opvanglegbord	sluitfunctie	deuren gemeenschappelijk afsluitbaar
opvangvolume opvangbak	20 l	type deur	dubbele openslaande deur
draagvermogen legbord in hoogte verstelbaar legbord	40 kg 28 mm	gewicht	55 kg

## Gerelateerde Producten

272354		opvanglegborden voor kast voor gevaarlijke stoffen, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 50 x 925 x 410 mm, van staal verzinkt
272355		perforatieplaat voor kast voor gevaarlijke stoffen, hoogte x breedte x diepte 25 x 845 x 485 mm, van staal verzinkt

272356		opvanglegborden voor kast voor gevaarlijke stoffen, opvangvolume 21 l, hoogte x breedte x diepte 50 x 845 x 490 mm, van staal verzinkt
272357		opvanglegborden voor kast voor gevaarlijke stoffen, opvangvolume 33 l, hoogte x breedte x diepte 81 x 845 x 490 mm, van staal verzinkt

## Dit past ook bij ...

142438		oogspoelfles, 1 x 500 ml keukenzoutoplossing
236263		veiligheidskan, inhoud 1 l, hoogte x breedte x diepte 200 x 100 x 150 mm, afsluitbaar met schroefdop
244352		EHBO-station, voor wandmontage, set bestaande uit: EHBO-koffer, pleisterdispenser, oogspoelstation, verbandboek en EHBO-handleiding, Vulling: conform Önorm Z 1020 type 1, hoogte x breedte x diepte 800 x 600 x 150 mm
244357		verbandkoffer, Vulling: conform DIN 13157:2021-11, koffer van kunststof in groen, Met wandhouder
525730		gevaarsymbool, gevaarlijk voor de gezondheid, sticker, van folie, hoogte x breedte 20 x 20 mm
526775		plensdouche, aansluiting 3/4" buiten, van RVS/messing, Voor plafondmontage
552845		EHBO-bord, EHBO, sticker, van folie, oppervlak lang nalichtend, hoogte x breedte 150 x 150 mm