

## VARIOfit chariot à ridelles grillagé

force 500 kg, plateau longueur x largeur 1030 x 600 mm, plateforme en bois, rehausse 1 ridelle (grillage), structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, avec bandage TPE

Numéro d'article: 503302



VARIOfit



12  
YEARS  
WARRANTY



## VARIOfit Chariot à ridelles grillagées

chariot à ridelles grillagé

- force 500 kg
- plateau longueur x largeur 1030 x 600 mm
- hauteur de charge 290 mm
- plateforme en bois
- rehausse 1 ridelle (grillage)
- structure en acier (soudé) avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures coloris RAL5010 bleu gentiane
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP
- avec bandage TPE
- 12 années de garantie


## Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	matériau de finition	soudé
type de chariot	chariots à dossier	norme européenne	non
type de chariot à dossier	chariot à ridelles grillagé	poignée	1 pièce
charge	500 kg	rabattable	non
hauteur de charge	290 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
longueur de plateau	1030 mm	pneumatique	TPE
largeur de plateau	600 mm	roulement	roulement à billes
matériau de plateforme	bois	équipement roue	roulettes pivotantes avec EasySTOP
rehausse	1 ridelle (grillage)	disposition des roues	rectangulaire
emboîtable	non	hauteur	1006 mm
matériau de châssis	acier	garantie	12 années
surface de châssis	finition peinture époxy	Poids	30 kg
couleur	bleu gentiane // RAL5010		

## Accessoires

203072		4 roulettes pivotantes, pour chariot de manutention, bandage caoutchouc, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203075		tableau pour chariots à dossier, en bois, format portrait pour DIN A4
203076		tableau pour chariots à dossier, en bois, format paysage pour DIN A4
203078		barre de protection pour chariots à dossier, en plastique, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203079		4 galets protecteurs, pour chariot de manutention, en plastique, diamètre 100 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203082		roues à bandage pneumatique, pour chariot de manutention, bandage air, force 390 kg, diamètre 230 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203088		roues avec bandage caoutchouc plein, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 160 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203089		roues avec bandage caoutchouc plein, pour chariots à dossier, bandage caoutchouc plein, antistatique, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal
203216		roues à bandage pneumatique, bandage air, force 225 kg, diamètre 200 mm, suppl. prix ! commande/livraison uniquement avec le produit principal

## Cela s'adapte aussi ...

149743		bac gerbable norme Europe, hauteur x longueur x largeur 120 x 600 x 400 mm, en polypropylène en gris/rouge, Parois plein, fond plein
--------	---	--

203396		marchepied pliant roulant, en aluminium en aluminium-argenté, estrade hauteur x profondeur 0,65 x 20 m, 2 x 3 marches à profil antidérapant (estrade incl.), avec 4 roulettes à ressort
215911		caisse en carton ondulé, En caisse carton avec enveloppe extérieure en papier kraft coloris marron, recyclable, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieur 400 x 300 x 270 mm
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
221309		gilet de sécurité, conformément à EN ISO 20471, polyester en jaune fluo, taille taille unique
505133		ruban adhésif, en vinyle en vert/blanc, bande longueur x largeur 33 m x 50 mm
520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
551468		carton de déménagement, En carton ondulé avec enveloppe extérieure en qualité Kraft liner coloris marron, recyclables à 100 %, 2 ondes, longueur x largeur x hauteur intérieure 585 x 380 x 325 mm, Pour colis jusqu'à 40 kg