

feuillard de cerclage en polyester

longueur x largeur 600 m x 19 mm, noyau de roulette Ø 76 mm, résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 5500 N, Stabilité accrue grâce à fils collés



Numéro d'article: 509627

Ruban adhésif en polyester

Collé

feuillard de cerclage en polyester

- longueur x largeur 600 m x 19 mm
- noyau de roulette Ø 76 mm
- résiste à la déchirure jusqu'à un effet de force de 5500 N
- Stabilité accrue grâce à fils collés

Détails techniques

| | | | |
|------------------------------|-----------------------|----------|--------|
| type d'emballage | feuillard de cerclage | largeur | 19 mm |
| matériau de finition | fils collés | longueur | 600 m |
| diamètre de noyau de rouleau | 76 mm | Poids | 7,5 kg |
| résistance à la déchirure | 5500 N | | |

Accessoires

100119



dérouleur, pour feuillard en polyester, pour largeur de feuillard 13 - 19 mm, pour roulettes avec noyau 76 mm, en noir

| | | |
|--------|---|---|
| 105289 |  | dérouleur, pour feuilard en polyester, pour largeur de feuilard 19 mm, pour roulettes avec noyau 76 mm, soubassement 2 roues, en rouge |
| 208430 |  | dispositif de serrage, pour feuilard en polyester, pour largeur de feuilard 13 - 19 mm |
| 208452 |  | boucles métalliques pour feuilard en polyester et de cerclage, convient pour la largeur du feuilard 19 mm, avec revêtement en zinc anti-corrosion |

Cela s'adapte aussi ...

| | | |
|--------|---|---|
| 216108 |  | cornière de protection, En caisse carton coloris marron, recyclables à 100 %, Section 35 x 35 mm, longueur 1600 mm, épaisseur de matériau 3 mm |
| 221381 |  | gants de protection, en nitrile coloris gris/noir avec revêtement nitrile, lisse, taille 9 |
| 223711 |  | stylos à bille, couleur d'encre bleu, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent |
| 227306 |  | cutter de sécurité, lame trapézoïdale à ressort avec rétractation de lame automatique, longueur de lame 58 mm, avec chargeur pour lames de rechange |
| 531546 |  | film de protection pour palettes, longueur x largeur 1600 x 1200 mm, En polyéthylène épaisseur 25 µm, en transparent |