

## PAVOY

### armoire modulaire

#### Basis

hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm, 6 niveaux avec tablette en acier, 6 tiroir(s), à cloison de séparation médiane, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 521576



## PAVOY Armoire pour charges lourdes Basis

### avec cloison de séparation médiane

armoire modulaire

- hauteur x largeur x profondeur 1950 x 1040 x 630 mm
- structure en tôle d'acier, soudé de manière stable
- double porte battante
- portes à fleur
- angle d'ouverture de la porte 180 °
- portes haute stabilité grâce aux renforts
- 6 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 120 kg
- Réglable au pas de 25 mm
- 6 tiroir(s)

- force par tiroir 60 kg
- tiroirs sur glissière à galets, extension 85 %
- tiroirs avec poignée encastrée
- avec blocage d'extension
- équipement : tablettes, tiroirs
- à cloison de séparation médiane
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en  
comme couleur du corps
- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

## Détails techniques



type de meuble	armoire	matériau de finition	soudé
type d'armoire	armoire modulaire	tablette réglable au pas	25 mm
type de porte	double porte battante	couleur de la tablette	comme couleur du corps
hauteur	1950 mm	surface de tablette	finition peinture époxy
largeur	1040 mm	verrouillable	oui
profondeur	630 mm	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
équipement armoire	tablettes, tiroirs	cloison de séparation médiane	oui
nombre de tablettes/niveaux	6 pièce	glissière tiroir	sur glissière à galets
type tablette/niveau	tablette en acier	extension tiroir	85 %
charge tablette	120 kg	blocage d'extension	oui
nombre de tiroirs	6 pièce	angle d'ouverture de porte	180 °
capacité de charge de tiroir	60 kg	poignée	poignée tournante
hauteur frontale	125 mm	roulant	non
surface de corps	finition peinture époxy	conseil d'utilisation charge max	les charges max. par tablette indiquées s'entendent pour une répartition uniforme de la charge
surface de face avant	finition peinture époxy	certification	GS // TÜV
système de fermeture	serrure à cylindre	garantie	10 années
soubassement	socle	Poids	187 kg
matériau	tôle d'acier		

## Cela s'adapte aussi ...

146393



cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face  
arrière magnétique

520197		boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé
664077		chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE