

## Kappes

### kast met sleufplaat met bakken

RasterPlan®

hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm, 86 bakken, afsluitbaar met cilinderslot, onderbouw sokkel, romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs, front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

Artikelnummer: 522346

RasterPlan



KAPPES



### Kappes Kast met sleufplaat RasterPlan®

#### met Favorit zichtbakken













kast met sleufplaat met bakken

- hoogte x breedte x diepte 1950 x 1000 x 410 mm
- 86 bakken
- uitrusting 24 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 30 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm, 32 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm
- constructie van plaatstaal
- dubbele vleugel deur
- versterkte deuren met doorlopende stanggeleiding
- deuropeningshoek 200 °
- met draaigreep
- afsluitbaar met cilinderslot
- sluitmechanisme met 3 grendels
- onderbouw sokkel
- romp met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs
- front met slijtvaste kunststof coating in RAL7035 lichtgrijs

## Technische details

meubeltype	kast	sluitsysteem	cilinderslot
type kast	systeemkast	sluitfunctie	sluitmechanisme met 3 grendels
type deur	dubbele vleugel deur	onderbouw	sokkel
hoogte	1950 mm	materiaal	plaatstaal
breedte	1000 mm	afsluitbaar	ja
diepte	410 mm	scheidingswand	nee
kast uitrusting	gaten-/sleuvenplaat, kist	vergrendeling	driezijdig
aantal bakken x maat	24 x H x B x D 130 x 140 x 290 mm, 30 x H x B x D 130 x 140 x 230 mm, 32 x H x B x D 75 x 105 x 160 mm	openingshoek deur	200 °
kleur romp	lichtgrijs // RAL7035	greep	draaigreep
kleur voorkant	lichtgrijs // RAL7035	verrijdbaar	nee
oppervlak romp	kunststof coating	gewicht	88 kg
oppervlak front	kunststof coating		

## Gerelateerde Producten

323236		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in blauw
323247		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in blauw
323258		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in blauw
323305		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in geel
323316		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in geel
323327		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in geel
323371		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in groen
323382		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in groen
323393		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in groen
323429		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in rood
323451		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in rood
323462		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in rood

324578		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 75 x 105 x 160 / 140 mm, van polyethyleen in grijs
324589		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 230 / 200 mm, van polyethyleen in grijs
324603		magazijnbak, hoogte x breedte x diepte 130 x 140 x 290 / 245 mm, van polyethyleen in grijs

### Dit past ook bij ...

114305		afvalbak, geschikt voor binnen en buiten, inhoud 120 l, hoogte x diameter 980 x 500 mm, legbord, romp van staal verzinkt met slag- en krasbestendige poedercoating in RAL7021 zwartgrijs
524171		werkbank, hoogte x breedte x diepte 900 x 1500 x 700 mm, tafelblad van multiplex, geolied, uitvoering frame 4 voeten, uitrusting: 4 laden, 1 legbord, afsluitbaar met centrale vergrendeling, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs, front met slag- en krasvaste poedercoating in RAL7035 lichtgrijs
527144		bezem, met kokosharen, Werkbreedte 500 mm, voor grof vuil