

verrijdbare vatenheffer FHR 600 K

draagvermogen 300 kg, met vatenklem, binnenbreedte 845 mm, zwenkwielen met massief rubberbanden, Ø 180 mm, vorkrollen met polyamide-banden, hefhoogte 600 mm, van staal gelakt in RAL2000 geeloranje



Artikelnummer: 524007



Verrijdbare vatenheffer FHR 600 K

met klemmechaniek

verrijdbare vatenheffer




- draagvermogen 300 kg
- voor vaten
- met vatenklem
- binnenbreedte 845 mm
- zwenkwielen met massief rubberbanden, Ø 180 mm
- vorkrollen met polyamide-banden
- hefhoogte 600 mm
- van staal gelakt in RAL2000 geeloranje
- hoogte x lengte x breedte 1330 x 1000 x 1125 mm
- gewicht 141 kg

Technische details

hijswerktuig	hefwagen	diameter vorkwiel	80 mm
hefwagentype	verrijdbare vatenheffer	hefwerktuig uitrusting	vatenklem
draagvermogen	300 kg	hoogte	1330 mm

capaciteit vaten (max.)	1x200 l	breedte	1125 mm
hefhoogte	600 mm	wijdte (li.)	845 mm
bediening heffing	handmatig/hydraulisch	lengte	1000 mm
bediening wielonderstel	handmatig	materiaal	staal
type vat	vaten	oppervlak	gelakt
materiaal zwenkwiel	massief rubber	kleur	geeloranje // RAL2000
diameter zwenkwielen	180 mm	gewicht	141 kg
materiaal vorkwielen	polyamide		

Dit past ook bij ...

205601		opvangbak, voor kleinemballage, opvangvolume 20 l, hoogte x breedte x diepte 60 x 940 x 370 mm, van staal met corrosiebeschermende zinklaag
504444		noodgevallentas met microvezel-absorptieproducten, set 17-delig, opnamecapaciteit 35 l per set, hoes hoogte x breedte x diepte 500 x 500 x 220 mm
505273		putafdekking, Geschikt voor olie en chemicaliën, lengte x breedte 457 x 457 mm