


## Thurmetall armoire à tiroirs

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 605 x 695 mm, 8 tiroir(s), verrouillable avec serrure à cylindre, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 526239



## Thurmetall Armoire à tiroirs

### Force par tiroir 75 kg

armoire à tiroirs

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 605 x 695 mm
- 8 tiroir(s)
- hauteur des tiroirs 6x100 mm/2x150 mm
- structure en acier
- avec poignée barre
- avec cadre pour étiquettes
- force par tiroir 75 kg
- tiroirs rail télescopique, extension 100 %
- Réglable au pas de 25 mm
- tiroirs avec système de code de couleur
- avec blocage d'extension
- verrouillable avec serrure à cylindre
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

THURMETALL







- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- certification GS et TÜV
- 5 années de garantie




## Détails techniques

|                                  |                   |                               |                         |
|----------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------|
| type de meuble                   | armoïre           | glissière tiroir              | rail télescopique       |
| type d'armoïre                   | armoïre à tiroirs | extension tiroir              | 100 %                   |
| matériau                         | acier             | surface de corps              | finition peinture époxy |
| hauteur                          | 1000 mm           | surface de face avant         | finition peinture époxy |
| largeur                          | 605 mm            | blocage d'extension           | blocage d'extension     |
| profondeur                       | 695 mm            | champ d'inscription           | cadre pour étiquettes   |
| équipement armoïre               | tiroirs           | verrouillable                 | oui                     |
| nombre de tiroirs                | 8 pièce           | système de fermeture          | serrure à cylindre      |
| tiroir réglable en hauteur       | 25 mm             | cloison de séparation médiane | non                     |
| nombre x hauteur tiroirs         | 6x100 mm/2x150 mm | poignée                       | poignée barre           |
| hauteur frontale 100 mm          | 6 pièce           | roulant                       | non                     |
| hauteur frontale 150 mm          | 2 pièce           | certification                 | GS // TÜV               |
| capacité de charge de tiroir     | 75 kg             | garantie                      | 5 années                |
| grille de compartimentage transv | 30 mm             | Poids                         | 112 kg                  |
| grille de compartimentage longit | 50 mm             |                               |                         |

## Accessoires

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 501166 |  | insert de caoutchouc mousse, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur 500 mm, en noir   |
| 501170 |  | tapis de sol anti-dérapage, convient pour largeur de tiroir 500 mm, largeur x profondeur 500 x 400 mm, épaisseur 5 mm, en anthracite |
| 532138 |  | Bande inscriptible, pour armoïre à tiroirs, largeur 30 mm  |
| 532139 |  | Bande inscriptible, pour armoïre à tiroirs, largeur 50 mm  |

## Cela s'adapte aussi ...

|        |   |   |
|--------|---|---|
| 147357 |  | pâte nettoyante douce, tube avec capacité 250 ml  |
| 194847 |  | revêtement de sol industriel, marchandise au mètre, hauteur x largeur 9 x 900 mm, longueur max. 18300 mm, En PVC avec surface striée dans le sens de la longueur coloris gris |
| 520197 |  | boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé  |

974176



bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 125 x 145 x 230 / 200 mm, en polypropylène en rouge