

Bedrunka + Hirth Verrijdbare werkbank

bedrunka+hirth

hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm, tafelblad van multiplex, geolied, draagvermogen 500 kg, uitvoering frame 4-voetonderstel, uitrusting: 4 laden, 1 kast, onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs, front gelakt in RAL 5012 lichtblauw, onderbouw 4 zwenkwielen



Artikelnummer: 974085

Bedrunka + Hirth Werkplaatswagen

Verrijdbare werkbank





- hoogte x breedte x diepte 859 x 1250 x 750 mm
- tafelblad van multiplex, geolied
- bladdikte 40 mm
- draagvermogen 500 kg
- uitvoering frame 4-voetonderstel
- uitrusting: 4 laden, 1 kast
- links 1 kast
- rechts 4 laden
- laden hoogte 2x50 mm / 1x100 mm / 1x200 mm
- draagvermogen per lade 100 kg
- laden kogelgelagerd, uittrekbaar legbord 100 %
- met uittrekstop
- constructie van staal
- onderstel gelakt in RAL7035 lichtgrijs
- front gelakt in RAL 5012 lichtblauw
- met duwgriep
- onderbouw 4 zwenkwielen
- 2 zwenkwielen met rem

- wiel Ø 125 mm
- GS- en TÜV-getest

Technische details

meubeltype	tafel	uittrekbare lade	100 %
type tafel	werkbank	uittrekrail lade	kogelgelagerd
vorm onderstel	4-voetonderstel	uittrekblokkering	ja
hoogte	859 mm	materiaal plaat	multiplex
breedte	1250 mm	oppervlak plaat	geolied
diepte	750 mm	kleur plaat	beuken
dikte plaat	40 mm	materiaal onderstel	staal
draagvermogen	500 kg	oppervlak onderstel	gelakt
in hoogte verstelbaar	nee	kleur onderstel	lichtgrijs // RAL7035
elektrisch geleidend	nee	oppervlak front	gelakt
werkbank uitrusting	4 laden, 1 kast	kleur voorkant	blauw // RAL 5012
onderbouwelementen links	1 kast	deuren aantal	1 stuks
onderbouwelementen rechts	4 laden	verrijdbaar	ja
laden aantal	4 stuks	wielen aantal/soort	4 zwenkwielen
laden aantal x hoogte	2x50 mm / 1x100 mm / 1x200 mm	wieluitrusting	2 zwenkwielen met rem
fronthoogte 50 mm	2 stuks	diameter wiel	125 mm
fronthoogte 100 mm	1 stuks	certificering	GS // TÜV
fronthoogte 200 mm	1 stuks	gewicht	126 kg
draagvermogen lade	100 kg		

Dit past ook bij ...

119026		tafelwagen, draagvermogen 500 kg, 2 etage(s) met opvanglegborden, laadvlak lengte x breedte 600 x 600 mm, onderstel met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5007 briljantblauw, met TPE-banden
195704		parallelbankschroef, bekbreedte 100 mm, spanwijdte 100 mm, met vastgesmede buispanklem, van staal in blauw
520197		gereedschapskist, hoogte x breedte x diepte 200 x 530 x 200 mm, 6 vakken, van staal in hamerslagblauw
524705		vuilniszakstandaard, voor 70 - 120 liter zakken, hoogte x diameter 960 x 600 mm, romp van staal met corrosiebeschermende zinklaag, deksel van kunststof in zilverkleurig