

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto : Mechero bunsen con apagado de seguridad**

**Descripción :** Bunsen con llave y estabilizador de llama. Provisto de una válvula de seguridad que corta el paso de gas en caso de apagado accidental de la llama. Las válvulas de seguridad están homologadas y se entregan con certificado de conformidad CE en base a la directiva UE 2016/426. Tubo de latón niquelado de 11 mm de diámetro x 130 mm de altura (BUNS-P02-001 y BUNS-PC2-001: 11 mm de diámetro x 150 mm de altura). Disponibles con conexión estándar en la que se debe bloquear la conexión a la tubería de gas con una abrazadera (no incluida) o con conexión roscada macho 1/4"

## DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
BUNS-B02-001	para butano y propano, conexión estándar	1
BUNS-BC2-001	para butano y propano, conexión roscada macho 1/4"	1
BUNS-N02-001	para gas natural, conexión estándar	1
BUNS-NC2-001	para gas natural, conexión roscada macho 1/4"	1
BUNS-P02-001	poligas, conexión estándar	1
BUNS-PC2-001	poligas, conexión roscada macho 1/4"	1

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B02-001	3,12	0,479	90278099	08434868011274
BUNS-BC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092761
BUNS-N02-001	3,12	0,482	90278099	08434868011304
BUNS-NC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092808
BUNS-P02-001	3,12	0,479	90278099	08434868099678
BUNS-PC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868099685

FOTO DEL PRODUCTO



## GENERAL INFORMATION

### Product name : Sekur-flam burner

**Description** : Bunsen with tap and flame stabilizer. Designed with a security valve to stop the gas if there is any accidental flame turn off. Security valves are approved and delivered with CE conformity certificate according to EU directive UE 2016/426. Nickel-plated brass tube 11 mm diameter x 130 mm height (BUNS-P02-001 and BUNS-PC2-001: 11 mm diameter x 150 mm height). Available with standard connection where the connection to the gas pipe must be blocked with a hose clamp (not included) or with a 1/4" male thread connection

## TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
BUNS-B02-001	for LPG, standard connection	1
BUNS-BC2-001	for LPG, 1/4" male thread connection	1
BUNS-N02-001	for natural gas, standard connection	1
BUNS-NC2-001	for natural gas, 1/4" male thread connection	1
BUNS-P02-001	polygas, standard connection	1
BUNS-PC2-001	polygas, 1/4" male thread connection	1

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B02-001	3,12	0,479	90278099	08434868011274
BUNS-BC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092761
BUNS-N02-001	3,12	0,482	90278099	08434868011304
BUNS-NC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092808
BUNS-P02-001	3,12	0,479	90278099	08434868099678
BUNS-PC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868099685

PRODUCT PHOTO



**INFORMATIONS GÉNÉRALES****Nom produit : Bec bunsen avec vanne de sécurité**

**Description :** Bunsen avec robinet à vis et stabilisateur de flamme. Equipé d'une vanne de sécurité qui interrompt le passage du gaz en cas d'extinction de la flamme. Les vannes de sécurité sont homologuées et sont livrées avec certificat de conformité CE selon la directive UE 2016/426. Bec en laiton nickelé de 11 mm de diamètre x 130 mm de hauteur (BUNS-P02-001 et BUNS-PC2-001: 11 mm de diamètre x 150 mm de hauteur). Disponible avec un raccordement standard dans lequel le raccordement au tuyau de gaz doit être bloqué avec un collier à vis (non inclus) ou avec un raccord fileté 1/4" mâle

**DONNÉES TECHNIQUES**

référence	type	unités par ref.
BUNS-B02-001	pour butane et propane, raccordement standard	1
BUNS-BC2-001	pour butane et propane, raccord fileté 1/4" mâle	1
BUNS-N02-001	pour gaz naturel / gaz de ville, raccordement standard	1
BUNS-NC2-001	pour gaz naturel / gaz de ville, raccord fileté 1/4" mâle	1
BUNS-P02-001	multi-gaz, raccordement standard	1
BUNS-PC2-001	multi-gaz, raccord fileté 1/4" mâle	1

**EMBALLAGE ET LOGISTIQUE**

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B02-001	3,12	0,479	90278099	08434868011274
BUNS-BC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092761
BUNS-N02-001	3,12	0,482	90278099	08434868011304
BUNS-NC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092808
BUNS-P02-001	3,12	0,479	90278099	08434868099678
BUNS-PC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868099685



**INFORMAZIONE GENERALE****Nome del prodotto : Lampada Bunsen con blocco di sicurezza**

**Descrizione** : Bunsen con rubinetto e stabilizzatore di fiamma. Provvisto di valvola di sicurezza che interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale della fiamma. Le valvole di sicurezza sono omologate e sono fornite con certificato di conformità CE in base alla direttiva UE 2016/426. Tubo in ottone nichelato di 11 mm di diametro x 130 mm di lunghezza. Disponibile con attacco standard in cui deve essere bloccato il collegamento al tubo del gas con morsetto (non incluso) o con attacco filettato maschio 1/4"

**DATI TECNICI**

referenza	tipo	unità per ref.
BUNS-B02-001	per butano e propano, attacco standard	1
BUNS-BC2-001	per butano e propano, attacco filettato maschio 1/4"	1
BUNS-N02-001	per gas naturale, attacco standard	1
BUNS-NC2-001	per gas naturale, attacco filettato maschio 1/4"	1
BUNS-P02-001	poligas, attacco standard	1
BUNS-PC2-001	poligas, attacco filettato maschio 1/4"	1

**IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI**

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B02-001	3,12	0,479	90278099	08434868011274
BUNS-BC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092761
BUNS-N02-001	3,12	0,482	90278099	08434868011304
BUNS-NC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092808
BUNS-P02-001	3,12	0,479	90278099	08434868099678
BUNS-PC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868099685





**ALGEMENE INFORMATIE****Produktnaam : Bunsenbrander met veiligheidsuitschakeling**

**Beschrijving** : Bunsen met kraan en vlamstabilisator. Voorzien van een veiligheidsklep die de gastoevoer afsnijdt in het geval dat de vlam per ongeluk uitgaat. De veiligheidskleppen zijn gehomologeerd en worden geleverd met een CE-conformiteitscertificaat op basis van de EU-richtlijn 2016/426. Vernikkelde messing buis van 11 mm diameter x 130 mm hoog (BUNS-P02-001 en BUNS-PC2-001: 11 mm diameter x 150 mm hoog). Verkrijgbaar met standaard aansluiting waarbij de aansluiting op de gasleiding moet worden afgesloten met een slangklem (niet meegeleverd) of met een 1/4" schroefdraadaansluiting

**TECHNISCHE GEGEVENS**

referentie	type	stuks per ref.
BUNS-B02-001	voor butaan en propaan, standaard aansluiting	1
BUNS-BC2-001	voor butaan en propaan, schroefdraadaansluiting 1/4"	1
BUNS-N02-001	voor aardgas, standaard aansluiting	1
BUNS-NC2-001	voor aardgas, schroefdraadaansluiting 1/4"	1
BUNS-P02-001	polygas, standaard aansluiting	1
BUNS-PC2-001	polygas, schroefdraadaansluiting 1/4"	1

**VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS**

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B02-001	3,12	0,479	90278099	08434868011274
BUNS-BC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092761
BUNS-N02-001	3,12	0,482	90278099	08434868011304
BUNS-NC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092808
BUNS-P02-001	3,12	0,479	90278099	08434868099678
BUNS-PC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868099685



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname : Bunsenbrenner mit Sicherheitsventil**

**Beschreibung :** Bunsenbrenner mit Nadelventil und Flammenstabilisator. Ausgestattet mit einem Sicherheitsventil, das die Gaszufuhr stoppt, falls die Flamme unerwartet erlischt. Die Sicherheitsventile sind homologiert und werden, auf Basis der EU-Richtlinie 2016/426, mit einem CE-Konformitätszertifikat geliefert. Rohr aus vernickeltem Messing, 11 mm Durchmesser x 130 mm Höhe (BUNS-P02-001 und BUNS-PC2-001: 11 mm Durchmesser x 150 mm Höhe). Erhältlich mit Standardanschluss, bei dem die Verbindung zur Gasleitung mit einer Schlauchschelle (nicht im Lieferumfang enthalten) blockiert werden muss, oder mit einem 1/4"- Gewindeanschluss.

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Typ	Stückzahl pro Artikel
BUNS-B02-001	für Butan und Propan, Standardanschluss	1
BUNS-BC2-001	für Butan und Propan, Gewindeanschluss 1/4"	1
BUNS-N02-001	für Erdgas, Standardanschluss	1
BUNS-NC2-001	für Erdgas, Gewindeanschluss 1/4"	1
BUNS-P02-001	Polygas, Standardanschluss	1
BUNS-PC2-001	Polygas, Gewindeanschluss 1/4"	1

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
BUNS-B02-001	3,12	0,479	90278099	08434868011274
BUNS-BC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092761
BUNS-N02-001	3,12	0,482	90278099	08434868011304
BUNS-NC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868092808
BUNS-P02-001	3,12	0,479	90278099	08434868099678
BUNS-PC2-001	3,12	0,479	90278099	08434868099685

