

## Druckpump-Zerstäuber Professional

- Ein Daumendruck auf die Sprühtaste genügt für eine gleichmäßige Zerstäubung.
- Die Feinheit der Zerstäubung kann durch einfaches Drehen der Düsenmutter schnell reguliert werden.
- robust und technisch ausgereift
- Druckbehälter aus hochwertigem Kunststoff mit „EasyOpen“-Formgebung
- integrierte Skala zur optischen Füllstandkontrolle
- Druckaufbau manuell mit Pumphebel bzw. per Druckluft (Typ Professional Plus)



**Sprühkopf-Verlängerung (300 mm) für Druckpump-Zerstäuber Professional, Bestell-Nr. 229-381-J9**



Typ	Professional L 1500 A	Professional L 1500 S	Professional L 1500 L	Professional Plus 1600 L
Geeignet für	Alkalische Reiniger	Säurehaltige Reiniger	Lösemittelhaltige Reiniger	
Farbe Hebel/Düse	schwarz	gelb	rot	schwarz/rot
Volumen [l]	1,5			1,6
Maximaler Betriebsdruck [bar]	3,0			4,0
Druckluftanschluss	–	–	–	NW 7,2 bzw. 1/4"
Maße außen L x B x H [mm]	300 x 150 x 430			
Verpackungseinheit (VE)	2 Stück			
Bestellnummer	229-377-J9	229-378-J9	229-379-J9	229-380-J9

## Sprühflaschen Professional

- **bedienungsfreundliche Sprühkopf-Form**
- **sehr feine Zerstäubung**
- **Sprühmenge pro Hub: 1,2 ± 0,1 ml**
- ergonomisch geformter Korpus mit niedrigem Schwerpunkt für sicheren Stand



**Sprühkopf-Verlängerung (200 mm) für Sprühflaschen Professional, Bestell-Nr. 229-384-J9**



Volumen [l]	0,5	1,0
Durchmesser außen [mm]	95	120
Verpackungseinheit (VE)	5 Stück	
Bestellnummer	229-382-J9	229-383-J9

## Sprühflaschen mit Überkopfventil

- **Sprühen aus jeder Position**
- auch an schwer zugänglichen Stellen einsetzbar
- Düse stufenlos verstellbar
- medienberührte Teile aus PP, PE, Silikon und Edelstahl



**Sprühflasche Überkopf**

Volumen [l]	0,25	0,50	1,00
Ø x H [mm]	60 x 220	76 x 240	95 x 295
Bestellnummer	210-184-J9	210-185-J9	210-186-J9

**DENSORB Varioform - ein saugstarkes Bindevlies im Multiformat, das sich auch als Wischtuch verwenden lässt**



siehe Seite **456**