



Einfache Verwendung in beengten Bereichen. Federbelastet zur Selbstöffnung. Kurze Backen und abgeschrägte Schneidkanten erlauben kurze Schnitte. Induktionsgehärtete Messerklingen sorgen für Langlebigkeit. Warm genietetes Scharnier sorgt für reibungslose Arbeit ohne Wackeln der Griffe. Kunststoff-getauchte Griffe zur bequemen Handhabung und leichten Erkennung. Werkzeug-Spezialstahl, Made in USA.

Spezifikationen

Typ:	Federgelagerter Diagonal-Seitenschneider	Gesamtlänge:	155,6 mm (6,125 Zoll)
Material:	Stahl	Backenlänge:	20,7 mm (0,813 Zoll)
Backenbreite:	17,5 mm (0,688 Zoll)	Backendicke:	20,6 mm (13/16 Zoll)
Schneidleistung:	20,6 mm (13/16 Zoll)	Schneidmesser:	Standard
Schnittart:	Standard	Verbindungstyp:	Warm genietet
Grifffarbe:	rot	Griffoberfläche:	Kunststoff-getaucht
Grifflänge:	121,8 mm (4,797 Zoll)	Isoliert:	Nein
Für Haltegurt geeignet:	Nein	Gewicht:	0,14 kg (0,31 lb)