

stumpf

Werkstattsschrank

Serie 3000

Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm, 3 Ebene(n) mit Wannensboden, 3 Schublade(n), verschließbar mit Drehriegelverschluss, Unterbau Fußplatte, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035 Lichtgrau, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 118150



stumpf Werkzeugschrank Serie 3000

Werkstattsschrank

- Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 500 x 500 mm
- Konstruktion aus Stahl
- Flügeltür
- Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
- 3 Ebene(n) mit Wannensboden
- 3 Böden ausziehbar
- Traglast je Ebene 50 kg
- Im Raster von 25 mm verstellbar
- 3 Schublade(n)
- Schubladen mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
- durchgehende Griffleiste
- Auszugsböden mit Teleskopschiene, Auszug 80 %
- mit Auszugssperre
- Ausstattung: Böden, Schubladen
- mit Drehgriff
- verschließbar mit Drehriegelverschluss
- Unterbau Fußplatte
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL7035

Lichtgrau

- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010
- Enzianblau
- 5 Jahre Garantie

Technische Details

Möbeltyp	Schrank	Schließsystem	Drehriegelverschluss
Schranktyp	Werkstattschrank	Unterbau	Fußplatte
Türtyp	Flügeltür	Material	Stahl
Höhe	1800 mm	Höhenverstellraster Ebene	25 mm
Breite	500 mm	abschließbar	ja
Tiefe	500 mm	Mitteltrennwand	nein
Schrank Ausstattung	Böden, Schubladen	Auszugsführung Schublade	mit Teleskopschiene
Böden / Ebenen Anzahl	3 Stück	Auszugsführung Boden	mit Teleskopschiene
Böden- / Ebenentyp	Wannenboden	Auszug Schublade	80 %
Traglast Fachboden	50 kg	Auszug Boden	80 %
Schubladen Anzahl	3 Stück	Auszugssperre	ja
Auszugböden	3 Stück	Griff	Drehgriff
Fächer	4 Stück	fahrbar	nein
Farbe Korpus	lichtgrau // RAL7035	Garantie	5 Jahre
Farbe Front	enzianblau // RAL5010	Stabilität / Aussteifung / Verst	Türen mit hoher Stabilität durch Türverstärkung
Oberfläche Korpus	pulverbeschichtet	Gewicht	56,9 kg
Oberfläche Front	pulverbeschichtet		